

# ALPHA

3478IEP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582399158  
Bestelnummer 00006918



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                         |
| Type                         | Vast Wielen                   |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 300 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 200 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 600 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totale hoogte                | 161 mm                        |
| Totale breedte               | 115 mm                        |
| Totaal gewicht               | 1,846 kg                      |

## WIEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Materiaal wielkern            | Aluminium                              |
|                               | zacht                                  |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                   |
| As                            | Geschroefd met moer                    |
| Wielkleur                     | Metallic                               |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer          |
| Diameter                      | 125 mm                                 |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                  |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 68 Shore A                             |

## BEHUIZING

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zwaar  |
| Vork Vorm | Breed              |
| Kleur     | Blauw gepassiveerd |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 115 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ALPHA

3478IEP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582399158  
Bestelnummer 00006918



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

