PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

DVR100x30-Ø8x45,5 + ASBUS

EAN 4031582372892



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●○○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,24 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	45,5 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DVR100x30-Ø8x45,5 + ASBUS

EAN 4031582372892

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH