

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Luftreifen, Blockprofil
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	260 mm
Breite der Lauffläche	85 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	74 mm
Härte der Lauffläche (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech air
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Gesamtgewicht	1,04 kg

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Bestellnummer 00031045
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

