

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	75 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	1,02 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	123 mm
Sterferencia de giro	246 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Número de comanda 00030691

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

