

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	シートスチール
	柔らかい
トレッド材質	空気入り、ブロックプロファイル
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	260 mm
トレッド幅	85 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	74 mm
トレッドの硬度 (A)	55 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○ ○

コア属性

製品名	Puretech air
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	300 kg
総重量	1.35 kg

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

