製品情報

ICS

5327PJP100P50

EAN 4031582367423



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	ICS
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	141 mm
総重量	0.59 kg

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	37 mm
旋回径	240 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長（最小）	56 mm
プレート穴長（最大）	61.5 mm
プレート穴幅（最小）	46.5 mm
プレート穴幅（最大）	51.5 mm
プレート穴径	8.5 mm

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP100P50


EAN 4031582367423


TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面









IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH