

DELTA

36411FP160P63

EAN 4031582364804
Objednávací číslo 00837523

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Delta
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Nosnost 6 km/h	280 kg
Statická Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	210 mm
Stavební výška	94 mm
Celková hmotnost	3,199 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvicí, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Černá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	135 mm
Průměr otáčení	270 mm
Poloměr otáčení	94 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

DELTA

3641IFP160P63

EAN 4031582364804
Objednáací číslo 00837523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

