PRODUKTINFORMATION

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Bestillingsnummer 10000776



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	58 mm
Fælgbredde	46 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,56 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Bestillingsnummer 10000776

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH