INFORMACIJE O PROIZVODU

ALPHA

3477UOJ125P30-13

EAN 4031582381528



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●●
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	250 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna težina	1.17 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	40 mm
okretni radijus	121 mm
Otpor okretanju	242 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	kotrljajuci lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3477UOJ125P30-13

EAN 4031582381528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda





© Copyright 2026 TENTE International GmbH