

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602
Bestellnummer 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, geschäumt
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Schwarz
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	175 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	44 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	70 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	75 kg
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,3 kg

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602
Bestellnummer 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

