

## GALEA

5077PJP125R05-22X40

EAN 4031582368413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ○

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Galea              |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 162 mm             |

## 車輪

|             |            |
|-------------|------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン    |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム     |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード     | スレッドガード付き  |
| 直径          | 125 mm     |
| トレッド幅       | 30 mm      |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA    |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | ポリアミド     |
| フォーク形状  | クローズ      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回径     | 205 mm    |

## フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 22 mm      |
| ボルト長       | 40 mm      |

# GALEA

5077PJP125R05-22X40

EAN 4031582368413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

