



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

#### PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

#### OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta                         |
| Tip                            | Fiksni Tocak                 |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 700 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 560 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajuci                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 1400 kg                      |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Sveukupna visina               | 164 mm                       |
| Ukupna širina                  | 117 mm                       |
| Ukupna težina                  | 1.49 kg                      |

#### KUCISTE

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska    | siroko, Ojacano           |
| Boja              | plavo cinkovano           |

#### TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid težak           |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | klizni lezaj             |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Prirodno belo            |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

#### PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 117 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

