

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Delta twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	750 kg
6km/hの耐荷重	600 kg
静荷重	1500 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	178 mm
全幅	157 mm
総重量	4.862 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
	凸型
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	トラフィックグレー-A (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	透明塗装
オフセット	55 mm
旋回半径	126.5 mm
旋回径	253 mm
ドーム径	136 mm

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	105 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

