PRODUKTINFORMATION

# AGILA CARE

## 2474PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301618



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Agila care |
| Typ | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 188 mm |
| Gesamtgewicht | 1,03 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 45 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Störkreis | 240 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |
| Zapfen Durchmesser | 32 mm |
| Zapfenlänge | 51 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301618

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH