

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Numer zamówienia 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ○○○○○

Hałas ruchowy ○○○○○

Odejście ○○○○○

Odporność na korozję ○○○○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu Footmaster

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 440 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokość całkowita 175 mm

Szerokość całkowita 141 mm

Waga całkowita 11,154 kg

KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Szerokość korpusu	35 mm

OBUDOWA

Wysięg	33 mm
Promień działania koła	107 mm
Zasięg działania koła	214 mm
Średnica kopuły	130 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	145 mm
Szerokość płytki	145 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Numer zamówienia 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

