

# KAPPA LOAD

9650MOP250P64\_TFR

EAN 4031582488319



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa load                        |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 2400 kg                           |
| Capacité de charge statique     | 4800 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 305 mm                            |
| Poids                           | 13,392 kg                         |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide, forte charge         |
| Bandage               | Identique au corps de roue      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | axe de roue boulonné            |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                  |
| Diamètre              | 250 mm                          |
| Largeur du bandage    | 80 mm                           |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matériau                | Acier mécano-soudé                    |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                     |
| Pivot                   | Pivot en butée et roulements rouleaux |
| Déport                  | 65 mm                                 |
| Rayon d'encombrement    | 190 mm                                |
| Diamètre d'encombrement | 380 mm                                |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 175 mm                |
| Largeur de la platine                      | 140 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 140 mm                |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 15 mm                 |

# KAPPA LOAD

9650MOP250P64\_TFR

EAN 4031582488319



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

