

# ZETA

4681IEP125P63 XL

EAN 4031582399479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Zeta
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	240 kg
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	164 mm
Pes total	2,976 kg

## RODA

Material corporal	Alumini
	suau
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	67 Shore A

## SUPORT

Material	Placa d'acer, molt pesada
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Desplaçament	55 mm
Sterferencia de giro	230 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# ZETA

4681IEP125P63 XL

EAN 4031582399479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

