

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Pasūtījuma numurs 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	80 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvnese	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	130 °C
Kopējais augstums	128 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,968 kg

## RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Mitrināšana, karstumizturīgs
Gūltnis	Bussola a secco
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Metāliskis
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Korpasa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	91 mm
Grozāms savienojums	182 mm
Kupola diametrs	75 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avēre zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Pasūtījuma numurs 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

8470U0D100P30- $\phi$ 11

