

ZETA

4688ITP160P63 SH80 CONV TFR

EAN 4031582416251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Zeta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	550 kg
6km/h에서의 적재 용량	440 kg
정지 중 하중용량	1100 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	200 mm
전체 체중	2.327 kg

휠

차체 재질	알루미늄
	볼록한
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

하우징

재료	강판, 매우 무거움
Fork 외형	다양한 강화

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ZETA

4688ITP160P63 SH80 CONV TFR

EAN 4031582416251



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

