

# DURATECH

TOP 082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620  
Bestelnummer 00827989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	90 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	90 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6304

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	720 kg
Statisch draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,616 kg

# DURATECH

TOP 082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620  
Bestelnummer 00827989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

