

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037
Bestellnummer 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila
Typ	Bockrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Bauhöhe	69 mm
Gesamtbreite	35 mm
Gesamtgewicht	0,157 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Konuskugellager
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	19 mm
Breite des Radkörpers	19 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert
Dom Durchmesser	27 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	55 mm
Plattenbreite	55 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	38,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	44 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	38,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	44 mm
Plattenloch Durchmesser	6,3 mm

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037
Bestellnummer 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

