

## SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン           |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム            |
| ベアリング       | ローラーベアリング         |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし         |
| 直径          | 125 mm            |
| トレッド幅       | 32 mm             |
| 車軸穴径        | 12 mm             |
| ハブの長さ       | 44.4 mm           |
| ボディ幅        | 32 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA           |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Supratech      |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 100 kg         |
| 静荷重       | 200 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C         |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C          |
| 総重量       | 0.214 kg       |

# SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

