

# ALPHA

3470UAR100P62

EAN 4031582304268  
订单号 00029587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	128 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.805 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

## 支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	40 mm
旋转半径	90 mm
转向干涉	180 mm
圆顶直径	75 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	80 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

# ALPHA

3470UAR100P62


EAN 4031582304268  
订单号 00029587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

