

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	800 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	120 mm
全幅	98 mm
総重量	1.4 kg

ハウジング

色	ホワイト
オフセット	53 mm
旋回半径	90.5 mm
旋回径	181 mm
ドーム径	98 mm

車輪

ベアリング	ローラーベアリング、緩衝
車輪色	黒
直径	75 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

注文番号 00062071
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

