

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 動きのノイズ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 摩擦     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 耐食性    | ○ ○ ○ ○ ○ |

## コア属性

|           |            |
|-----------|------------|
| 製品名       | Footmaster |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター    |
| 3km/hの耐荷重 | 800 kg     |
| 導電性       | いいえ        |
| ステンレス     | いいえ        |
| 静荷重       | 800 kg     |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C     |
| 最大温度範囲    | 90 °C      |
| 取付高       | 120 mm     |
| 全幅        | 98 mm      |
| 総重量       | 1.4 kg     |

## ハウジング

|       |         |
|-------|---------|
| 色     | ホワイト    |
| オフセット | 53 mm   |
| 旋回半径  | 90.5 mm |
| 旋回径   | 181 mm  |
| ドーム径  | 98 mm   |

## 車輪

|       |              |
|-------|--------------|
| ベアリング | ローラーベアリング、緩衝 |
| 車輪色   | 黒            |
| 直径    | 75 mm        |
| トレッド幅 | 30 mm        |
| ボディ幅  | 30 mm        |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

注文番号 00062071  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

