**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 70 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 140 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 128 mm |
| Загальна ширина | 85 mm |
| Загальна вага | 0,6 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма | Широка |
| Колір | Пасивований блакитним |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Пасивований блакитним |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 30 mm |
| Ширина тіла | 30 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 103 mm |
| Ширина тарілки | 85 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478DVJ100P62


EAN 4031582306323

Номер замовлення 00001363

**Креслення продукту**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH