

## AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila twin         |
| ハウジングタイプ  | ホイールブレーキ付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 60 kg              |
| 静荷重       | 120 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 温度範囲 (最大) | 85 °C              |
| 取付高       | 69 mm              |
| 全幅        | 57 mm              |
| 総重量       | 0.396 kg           |

## 車輪

|             |              |
|-------------|--------------|
| 本体材質        | シートスチール      |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング       | コーンボールベアリング  |
| 車輪色         | 青色被膜保護       |
| スレッドガード     | スレッドガード付き    |
| 直径          | 50 mm        |
| トレッド幅       | 19 mm        |
| ボディ幅        | 19 mm        |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング   |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 25 mm     |
| 旋回半径    | 77 mm     |
| 旋回径     | 155 mm    |
| ドーム径    | 53 mm     |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 正方形プレート |
| プレート長       | 60 mm   |
| プレート幅       | 60 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 38 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 48 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 38 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 48 mm   |
| プレート穴径      | 6.3 mm  |

# AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

