

MAXTECH

PNR400x90-Ø20 HL74 TBL

EAN 4031582411058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	145 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	290 kg
Gesamtgewicht	3 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, geschäumt
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	90 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	74 mm

MAXTECH

PNR400x90-Ø20 HL74 TBL

EAN 4031582411058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

