

AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 160 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C |
| 取付高 | 160 mm |
| 総重量 | 0.634 kg |

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 41 mm |
| 旋回半径 | 103.5 mm |
| 旋回径 | 207 mm |

フィッティング

| | |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 13 mm |
| ヒント | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

