製品情報

ICS

5327PJP100S70

EAN 4031582367485



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	ICS
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	137 mm
総重量	0.46 kg

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	37 mm
旋回径	240 mm
ねじ径	0 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径	10 mm
ステム長	17 mm

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP100S70

EAN 4031582367485

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面





IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH