

DURATECH

U00050X20-Ø8 NATUR

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	55 kg
Statische Tragfähigkeit	110 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,018 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	21,7 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8 NATUR

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

