

# ZETA REVERSE

468STOO160P63 180°

EAN 4031582398168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ○ ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Zeta reverse
ハウジングタイプ	スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	800 kg
6km/hの耐荷重	640 kg
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	200 mm
総重量	3.055 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	55 mm
旋回半径	135 mm
旋回径	270 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	11 mm

# ZETA REVERSE

468STOO160P63 180°

EAN 4031582398168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

