

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Elastech heat
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	250 °C
総重量	0.57 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	緩衝、耐熱性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

