

# AGILA

2470XSP100R05-28

EAN 4031582343014



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleur    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur électrique           | ✓                                  |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 138 mm                             |
| Poids global                    | 0,905 kg                           |

## ROUE

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide, conducteur électrique             |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement             | Roulement à billes de précision              |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                           |
| Diamètre              | 100 mm                                       |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                        |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D                                   |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 38 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm                 |

## RACCORD

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil    | 28 mm                   |
| Longueur Œil    | 45 mm                   |

# AGILA

2470XSP100R05-28

EAN 4031582343014



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

