INFORMAÇÕES DO PRODUTO

NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Indefinido
Material do piso da roda	Polipropileno, macio
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	40 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Diâmetro do rolamento de esferas	47 mm
Largura do rolamento de esferas	14 mm

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	500 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588

Número de encomenda 00839713

Desenhos do produto





