

# ALPHA STAINLESS

8477PJD100P30-13 TFR

EAN 4031582397840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha stainless                     |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale     |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 80 kg                               |
| Portata statica                     | 160 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Altezza totale                      | 128 mm                              |
| Peso complessivo                    | 0,721 kg                            |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Diametro                    | 100 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale                 | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella      | Largo                         |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere          |
| Disassamento              | 41 mm                         |
| Raggio di piroettamento   | 91 mm                         |
| Ingombro di piroettamento | 182 mm                        |
| Inossidabile              | ✓                             |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8477PJD100P30-13 TFR

EAN 4031582397840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

