

LINEA LIGHT

A920PJ1075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Linea light
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	60 kg
静态载重	120 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	75.5 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.145 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	23 mm
旋转半径	65 mm
转向干涉	130 mm
圆顶直径	30 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm



LINEA LIGHT

A920PJ1075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

