

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	70 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	140 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,23 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

