PRODUKTINFORMATION

# PURETECH

## DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Stahlblech |
| Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
| Lager | Rollenlager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 80 mm |
| Breite der Lauffläche | 30 mm |
| Achsloch Durchmesser | 12 mm |
| Nabenlänge | 44,4 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 85 Shore A |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●○○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Puretech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 70 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 140 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 0,23 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH