



ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	21 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Capacité de charge à 3 km/h	35 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	70 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.02 kg

Product Drawings

