

ALPHA STAINLESS

8470PID125P62

EAN 4031582381542

Номер заказа 00035588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Alpha stainless |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 100 kg |
| Нержавеющая сталь | ✓ |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 155 mm |
| Общая ширина | 75 mm |
| Общий вес | 1,055 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Черный графит (RAL9011) |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 37 mm |
| Ширина тела | 37 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 102,5 mm |
| Поворотное соединение | 205 mm |
| Диаметр купола | 75 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 105 mm |
| Ширина пластины | 85 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8470PID125P62

EAN 4031582381542
Номер заказа 00035588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

3470U00125P62-neu

