

LUMINA

A523PJ1050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317350



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	61 mm
全幅	55 mm
総重量	0.1 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm
ドーム径	45 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	トラフィックグレーA (RAL7042)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

LUMINA

A523PJ1050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317350

注文番号 00071254
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

