

DELTA

3642IFP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582364774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Delta
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター、前方向
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	350 kg
6km/hの耐荷重	280 kg
静荷重	700 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	210 mm
全幅	94 mm
総重量	3.437 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	黒
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショア

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	135 mm
旋回径	270 mm
ドーム径	94 mm

DELTA

3642IFP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582364774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	105 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

DELTA

3642IFP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582364774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

