TERMÉKINFORMÁCIÓK

# ZETA

## 4681TOP125P63 XL

EAN 4031582400540



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●●● |
| Mozgás zajkibocsátása | ●○○○○ |
| Kopás | ●●●●● |
| Korrozióálló képesség | ●●●○○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Zeta |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 700 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 560 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 1400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -0,5 °C |
| Összsúly | 2,83 kg |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, nagyon nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 55 mm |
| Körbeforgás | 230 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


## 4681TOP125P63 XL


EAN 4031582400540


TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Termékrajzok






© Copyright 2026 TENTE International GmbH