

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Forma
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Обвантажопідйомність 3 км/год	135 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-18 °C
Діапазон температур (максимальний)	120 °C
Загальна висота	164 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	18 mm
Твердість Протектор (A)	60 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Цинк-д'є-лиття / Алюміній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)	57 mm
Радіус повороту	137 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень ніжка з шестикутною розеткою
Діаметр Болт	19 mm

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

