

LINEA LIGHT

5925PJ040P41-38X38/10 LOW SET

EAN 4031582440560

Bestellnummer 00773134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
---------------	-----------

Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
--------------	-----------

Abrieb	● ● ● ● ●
--------	-----------

Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○
-------------------------	-----------

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea light
Gehäusotyp	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	43,5 mm
Gesamtbreite	52 mm
Gesamtgewicht	0,054 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	40 mm
Breite der Lauffläche	12 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Ausladung	12 mm
Schwenkradius	45 mm
Störkreis	90 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	27 mm
Plattenloch Durchmesser	5 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award