# ZETA

## 4688ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337549

Numéro de commande 00828072



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Capacité de charge à 4 km/h | 400 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 320 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 800 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 164 mm |
| Largeur totale | 117 mm |
| Poids | 1.81 kg |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread profile | convexe |
| Tread hardness | souple |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 117 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

## 4688ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337549

Numéro de commande 00838073

**Dessins du produit**







