

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	68 mm
全幅	43 mm
総重量	0.131 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	アンスラサイトグレー (RAL7016)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	25 mm
旋回半径	53 mm
旋回径	106 mm
ドーム径	27 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

