

ALPHA

3477DVR160P63

EAN 4031582050240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	135 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	270 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	200 mm
全幅	96 mm
総重量	2.72 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	60 mm
旋回半径	167 mm
旋回径	334 mm
ドーム径	96 mm

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA

3477DVR160P63

EAN 4031582050240

注文番号 00029911
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

