

ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	115 mm
Poids	1.56 kg

ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	115 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Numéro de commande 00038020

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

